

Garant**Csiszolókupak (CER), 150-as szemcse, Csiszolókupak Ø, hossz, alak: 1125L**

Rendelési adatok

Rendelés száma	553038 1125L
GTIN	4062406122805
Árucikk kategória	51E

Leírás

Kivitel:

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az **optimalizált szemcsekötésnek** köszönhetően. A **kerámia szemcse CER** ideális rozsdamentes acélok és nikkelt ötvözetek megmunkálásához. Nagy leválasztási teljesítmény és hűvös csiszolás.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupákat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupákat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupak gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Alak	L
Csiszolókupak hossz	25 mm
Csiszolókupak Ø	11 mm
Ajánlott fordulatszám	20000 min ⁻¹

Szemcsézet	150
Terméknév attribútum	150-as szemcse
Termék fajtája	Csiszolókupak

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		