

**Garant****Csiszolókupak (CER), 150-as szemcse, Csiszolókupak Ø, hossz, alak: 1626G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	553038 1626G
GTIN	4062046122753
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az **optimalizált szemcsekötésnek** köszönhetően. A **kerámia szemcse CER** ideális rozsdamentes acélok és nikkelt ötvözetek megmunkálásához. Nagy leválasztási teljesítmény és hűvös csiszolás.

**Felhasználás:**

A varrat nélkül kialakított csiszolókupákat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

**Figyelem:**

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

**Műszaki leírás**

Ajánlott fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Csiszolókupak Ø	16 mm
Csiszolókupak hossz	26 mm
Alak	G

Szemcsézet	150
Terméknév attribútum	150-as szemcse
Termék fajtája	Csiszolókupak

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		