

Garant GRIDLINE

Kihúzható polc 200 kg, 36×20G, Beépítési magasság: 75mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930766 75
GTIN	4062406123000
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Kihúzható polclap, **100%-ban kihúzható**. Elöl nyitott, befoglaló magasság oldalt 46 mm, beépítési magasság 75 mm. Hasított elválasztó lemezekhez való lyukasztások nélkül.

Tartalom:

Kihúzható polclap kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Gurítható szekrényházban nem építhető be.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Hasznos szélesség G-ben	36
Hasznos mélység	500 mm
Hasznos szélesség	900 mm
Hasznos mélység G-ben	20
Súly	13,85 kg
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Beépítési magasság	75 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem

Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×20G
Termék fajtája	Kihúzható polc