

Garant**Csiszolókupak (Speciális korund), 60-as szemcse, Csiszolókupak Ø, hossz, alak: 1015A**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 553047 1015A |
| GTIN | 4062406123314 |
| Árucikk kategória | 51E |

Leírás

Kivitel:

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az **optimalizált szemcsekötésnek** köszönhetően. **Speciális korund (A)** fedőkötéssel a szerszám- és formagyártás területén történő univerzális felhasználáshoz.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. **A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek** (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Alak | A |
| Csiszolókupak hossz | 15 mm |
| Ajánlott fordulatszám | 20000 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Csiszolókupak Ø | 10 mm |
| Csiszolóanyag | Korund csiszolószemcse (A). |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Szemcsézet | 60 |
| Terméknév attribútum | 60-as szemcse |
| Termék fajtája | Csiszolókupak |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas | | |
| Fa | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |