

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Behajtó orsó, Menetfajta / -méret: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082808 M8
GTIN	4250361211089
Árucikk kategória	04D

**Leírás****Kivitel:**

Behajtó szerszám HeliCoil®plus menetbetéthez.

Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL®plus menetbetétek **nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból** szűk tűrésekkel, **nagyon jó felületminőségekkel**, valamint **korrózió- és hőálló tulajdonságokkal**. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően **tartós** és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre **minden üzemi terheléshez** (statikus, dinamikus), **ideális erőátvitel mellett**. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.

**Felhasználás:**

**Sérült** vagy **elhasználódott menetek gazdaságos javításához** és szerkezeti elemként csekély nyírósilárdságú anyagok **menetpáncélozásához** (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

**Figyelem:**

- **Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-tól talál.**
- **Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.**

**Műszaki leírás**

Menetfajta	M8
Termék fajtája	Menetjavító tartozékok