

Garant GRIDLINE

**Számítógép ház 16G, Magasság: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	927335 500
GTIN	4062406124564
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

16G ház stabil acélszerkezettel, ventilátor motorral és fixen beépített 2 dugaszos konnektorral, BE/KI kapcsolóval és finombiztosítékkal. 3 pólusú csatlakozó kábel (3 m) ipari csatlakozó dugasszal. Levegő befújás a házba ventilátorral történik. Hengerzárral zárható.

**Felhasználás:**

A számítógép optimális elhelyezéséhez a munkahelyen. Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, előlap RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.

**Műszaki leírás**

Hasznos mélység	600 mm
Ventilátorok száma	1
Súly	19,7 kg

Konnektor elosztóval	igen
Alá beszerelhető ház (felül nyitott)	igen
Mélység	650 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Csatlakozó kábel hossza	3 m
Szélesség	400 mm
Hasznos magasság	425 mm
Magasság	500 mm
Hasznos szélesség	350 mm
Konnektor-elosztók száma	1
Be- / kikapcsolók száma	1
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
F típusú aljzatok száma	2
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	1 mm
Ajtónyitás szöge	180 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Számítógépház

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO12

914226 KO12