

Garant**Fémfűrész szalag 34×4150, Fogak / coll: 3/4H****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 173849 3/4H |
| GTIN | 4062406124977 |
| Árucikk kategória | 11S |

Leírás**Kivitel:**

GARANT – nagyteljesítményű bimetall fűrészszalag kopásálló **M42 fogélel** és speciális flexibilis hordozószalaggal, nagyobb gerinc-terhelhetőséggel.

Felhasználás:

Kombinált fogazat 0° – Nagyon kis rezgésű, nagy keresztmetszet-tartományban használható (csövekhez és profilokhoz, tömör anyagokhoz maximum 70 mm-ig).

Kombinált fogazat 10° – **Univerzális** használathoz nagy keresztmetszet-tartományban (tömör anyagokhoz 50 mm-től).

Normál fogazat 0° – Kis és közepes keresztmetszetekhez maximum 70 mm fogáshosszig.

Normál fogazat 10° – Nagyobb keresztmetszetekhez 50 mm fogáshossztól.

Figyelem:

Új fűrészszalag bejáratása: Lásd a 110010 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvet és az információs oldalt.

Műszaki leírás

| | |
|-----------|---------|
| Hossz | 4150 mm |
| Szélesség | 34 mm |

| | |
|----------------|-----------------|
| Vastagság | 1,1 mm |
| Fogazás | kombi |
| Homlokszög | 10 fok |
| Szerszámanyag | HSS Co 8 |
| Termék fajtája | Fémszalagfűrész |