

Garant**Furatkés HM elliptikus, jobbos, Szár Ø DS / kinyúlási hossz L1: 16/75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273969 16/75
GTIN	4062406128067
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.**

Elliptikus alak a maximális hajlítózilárdság érdekében.

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	279810 1
Teljes hossz L	145 mm
Hátrahúzott tartó L ₁ kinyúlási hossza	75 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés