

**Garant****Furatkés HM kerek, jobbos, Szár Ø DS / kinyúlási hossz L1: 16/34mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.**

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	100 mm
Váltólapka csavar	279810 1
Hátrahúzott tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	34 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Felhasználási tartomány	Axiális külső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés