

## HEDI

### Kábeltekerceselő, Típus: 20N



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	081197 20N
GTIN	4003644000487
Árucikk kategória	08B

#### Leírás

##### Kivitel:

Kábeltekerceselő **megvezetett lehúzó és feltekerceselő automatikával, fordulatonként többszöri reteszeléssel**. Nagyon törésálló, zárt **műanyag ház**. Termikus **túlterhelés elleni védelem**, robusztus H07RN-F neoprén kábel csatlakozóval.

Egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés **150° forgatási tartománnyal**.

##### Funkció:

IP24: fröccsenő víz ellen minden irányból és  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen védett, az érintkezést azonban kerülni kell.

##### Felhasználás:

Továbbfejlesztett ergonómia, munkavégzés feszülő kábelek nélkül - a rend biztosításával - és a padlón fekvő kábelek jelentette baleset- és sérülésveszély elkerülésével.

##### Figyelem:

Az automatikus tömlőtekerceselőket lásd a 080066 – 080079 cikkszámoknál.

#### Műszaki leírás

Típus	20N
Kábelhossz	20 m
Kábel szerkezete	5G1,5
Névleges teljesítmény letekerve	3000 (16 A) W

Készülék ház anyaga	Műanyag
Magasság	450 mm
Kábel kategória	H07RN-F
Szélesség	208 mm
Kábel anyaga	Neoprén gumi
Hossz	361 mm
Névleges feszültség	400 V
IP védettségi osztály	IP 24
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kábeltekercselő