

Mitutoyo**Digitális magasságmérő műszer QM-Height légpárnával, Típus: 600****Rendelési adatok**

Rendelés száma	445234 600
GTIN	4946368760629
Árucikk kategória	44B

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú, kompakt, manuálisan állítható magasságmérő műszer könnyen leolvasható, monokróm LCD kijelzővel. Számos mérő- és elemző funkció adatfeldolgozáshoz. A belső-, külső átmérő és távolság funkciók és minden számítás gyorsan, egyszerűen kiválasztható. Korlátlan mozgatási sebesség. Jobb elem élettartam.

Légpárna a könnyű, rántásmentes eltolás érdekében.

Felhasználás:

Ideális műhelyben és mérőhelyiségben.

Tartalom:

Gömbös tapintó Ø 5 mm, kalibráló tömb, 4 elem 081561 sz. LR6 méret.

Opcionális tartozék:

Tapintó, rajztű, adatkábel és hálózati adapter.

Műszaki leírás

Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,001 / 0,0005 mm
A tartalmazott elemek száma	4
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	12 µm

Méréstartomány	0 - 600 mm
Ismétlési pontosság, sík	1,8 μ m
Kalibrálás	E2
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	2,4 + 3,5 L / 1000 μ m
Mérőerő	1,5 \pm 0,5 N
Mérőszán mozgatása	Manuális
Maximális felhasználási tartomány	0 - 715 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 LR6
Energiaellátás	Elemes
Energiaellátás	Vezetékes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 800 mm	024000 800
DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 800 mm	024010 800