

LENOX **Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 6118G****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma | 588735 6118G |
| GTIN | 082472210958 |
| Árucikk kategória | 58Z |

Leírás**Kivitel:**

Agresszív, **hajlított lapforma** optimalizált súlyponttal a gyors fűrészelés érdekében. Hosszabb élettartam a **TiN bevonatnak** köszönhetően.

Tartalom:

5 darabos

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lapok száma | 5 |
| Lap hossza | 150 mm |
| Vágástípus | Egyenes vágás, finom |
| Vágástípus | Szögpontos vágás |
| Fűrészlap anyaga | BiM |
| Fémprofil (nyitott) | < 100 mm |
| Fogosztás | 1,4 mm |
| Lemezvastagság (perforált lemez) | 1,5 – 4 mm |
| Felhasználás | _6118G |
| Anyaghoz optimalizálva | INOX |
| Megnevezés | 6118G |
| Termék fajtája | Orrfűrész lap |

