

Garant**Nagy teljesítményű reszelő, keménykróm bevonattal 2-es vágat, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	519100 6
GTIN	4062406128623
Árucikk kategória	51S

Leírás**Kivitel:**

A keménykróm bevonatú **HRC 67** keménységű nagy teljesítményű reszelők széles felhasználási tartományt fednek le lágy anyagoktól, mint az **alumínium** egészen a nagyon kemény anyagokig, mint az **erősen ötvözött acélok, INOX és kerámia**. Hossz nyél nélkül 100 mm.

Előny:

- **Nagyon korrózióálló**
- **3-6-szor hosszabb élettartam a hagyományos reszelőkhöz képest.**
- **Nem tömődik el nagyon lágy anyagok megmunkálásakor.**

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	100 mm
Keresztmetszet	9 mm
Alak leírása	háromélű
Vágat típusa	2-es vágat
Termék fajtája	Univerzális reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		

Acél < 55 HRC	alkalmas
Acél < 60 HRC	alkalmas
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas
INOX	alkalmas
Ti	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas
Uni	alkalmas
Száraz	alkalmas