



## Gyémánt-lemez, Szemcsézet: D126 $\mu$ m



### Rendelési adatok

Rendelés száma	529112 D126
GTIN	4007220806388
Árucikk kategória	53B

### Leírás

#### Kivitel:

Rugalmas gyémántlemez, **mindkét oldalon** gyémánt csiszolószemcsével szórva. Magasság bevonattal 0,7 mm.

#### Felhasználás:

Ideális csiszolási munkákhoz konkáv és konvex felületeken.

#### Figyelem:

A gyémántreszelők petróleumban tisztíthatóak egy fém kefével (pl. 576000).

### Műszaki leírás

Szemcsézet	D126
Finomsági fok	közepes
Méret	35×350 mm
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Szélesség	35 mm
Magasság	0,7 mm
Hossz	350 mm
Termék fajtája	Gyémánt reszelő

### Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		