

**Adapter készlet racsnis csillagkulcshoz, Tartalom (db): 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614852 4
GTIN	4062406128395
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

6-szög szár rugós golyóval ill. nyomódarabbal a csillagkulcsba való rögzítéshez.

1–3 méret: Külső négyszög DIN 3120 szerint kioldóval, dugókulcs fejek felfogásához.

4 méret: Belső hatszög DIN 3126 D 6,3 szerint, bitek befogásához.

Előny:

Az adapterrel egy 10, 13 ill. 19 mm méretű racsnis csillagkulcsból racsni lesz.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalma:

1–1 db 614850 sz.: 1; 2; 3; 4 méret

Tartalom:

1-1 db 614850 sz. adapter: 1; 2; 3; 4 méret

Befogó SW: 10 mm

Befogó SW: 13 mm

Befogó SW: 19 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Műszaki leírás

Befogó SW	10 mm
Befogó SW	13 mm
Befogó SW	19 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Meghajtó hatszög	D 6,3 mm
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Négyszög adapter

Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban Kulcsok száma 5	614810 5
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban Kulcsok száma 4	614810 4
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 13 mm	614820 13
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel Kulcsnyílás 10 mm	614816 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel Kulcsnyílás 13 mm	614812 13
JOKER 6001 Switch villáskulcs / racsnis csillagkulcs, átkapcsolható, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 19 mm	614875 19
JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 13 mm	614870 13
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban rövid kivitel Kulcsok száma 5	614818 5
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban Kulcsok száma 10	614810 10

Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított Kulcsnyílások 17X19 mm	614845 17X19
JOKER 6001 Switch villáskulcs / racsnis csillagkulcs, átkapcsolható, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 10 mm	614875 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 10 mm	614820 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 19 mm	614820 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel Kulcsnyílás 19 mm	614812 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban csuklós fejjel Kulcsok száma 5	614814 5
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel Kulcsnyílás 19 mm	614816 19
Kettős racsnis csillagkulcs Kulcsnyílások 10X12 mm	614843 10X12
Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított Kulcsnyílások 10X11 mm	614845 10X11
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel Kulcsnyílás 13 mm	614816 13
JOKER 6001 Switch villáskulcs / racsnis csillagkulcs, átkapcsolható, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 13 mm	614875 13
JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 19 mm	614870 19
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban csuklós fejjel Kulcsok száma 10	614814 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet, tokban rövid kivitel Kulcsok száma 10	614818 10
JOKER 6000 villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 10 mm	614870 10
Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított Kulcsnyílások 12X13 mm	614845 12X13
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs csuklós fejjel Kulcsnyílás 10 mm	614812 10
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 4	614850 4
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 1	614850 1

Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 2	614850 2
Adapter racsnis csillagkulcshoz Típus 3	614850 3