

**Garant****Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 5$  mm, TiN, Hatszög: 3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293049 3
GTIN	4062406129095
Árucikk kategória	29L

## Leírás

**Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

## Műszaki leírás

Kulcsnyílás	3 mm
L	5 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,07 – + 0,1 mm

Profil	Hatszög
L <sub>1</sub>	10 mm
Ø d	5 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám