

Garant**Belső hatszög profil üregelő betét, col $\varnothing d = 8$ mm, TiN, Hatszög: 1/8coll**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293080 1/8
GTIN	4062406129231
Árucikk kategória	29L

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

L	5 mm
Szerszámananyag	HSS
Tűrés	+ 0,07 – + 0,1 mm
Profil	Hatszög

L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám