

Garant**Belső hatszög profil üregelő betét, col $\varnothing d = 16$ mm, TiN, Hatszög: 3/8coll**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 293086 3/8 |
| GTIN | 4062406129439 |
| Árucikk kategória | 29L |

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|--------------------|
| L | 20 mm |
| Szerszámananyag | HSS |
| Tűrés | + 0,14 – + 0,17 mm |
| Profil | Hatszög |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Bevonat | TiN |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |