

Garant**Belső Torx® profil üregelő betét Ø d = 5 mm, TiN, Torx® profil: TX10mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293069 TX10
GTIN	4062406129736
Árucikk kategória	29L

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

L	2 mm
Torx® bolygatás külső átmérő	2,83 mm
Előfúrási Ø	2,1 mm
Szerszámanyag	HSS

Torx® profil	TX10
Tűrés	- 0,005 – + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám