

Garant**Belső négyszög profil üregelő betét, col \varnothing d = 5 mm, TiN, Négyszög: 7/32coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293099 7/32
GTIN	4062406129583
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

L	7 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,13 – + 0,16 mm
Profil	Négyszög

L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám