

**HOLEX****LED-es akkus rúdlámpa, Típus: 260****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081538 260
GTIN	4045197727329
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus, keskeny LED-es akkumulátoros rúd alakú zseblámpa gumírozott felülettel, rögzítő mágnessel és a lámpafejnél további LED-del. **3különböző világítás beállítás** (LED fej, világos, fényerő szabályozott). Újratölthető mikro-USB csatlakozón keresztül. Ideális vizsgálólámpa szűk helyviszonyok között.

**Funkció:**

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és Ø > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Tartalom:**

Töltőkábel és hálózati adapter.

**Műszaki leírás**

Fényáram 2 fokozat	60 lm
Fényáram	300 lm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V

Világítási idő	3 óra
Súly	94 g
ATEX zóna	Nincs
IP védetség osztály	IP 42
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Teljes hossz	260 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Zseblámpa