

HOLEX**ESD kesztyű pár bevonattal, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094223 10
GTIN	4062406130206
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

Különösen finom tapintásérzetű kesztyű **elektrosztatikus kisüléssel (ESD)** szembeni védelemhez. Jó kézügyességgel a rugalmas hordozóanyagának köszönhetően. Különösen alkalmas elektronikai alkatrészek és nyomtatott áramkörök, valamint kábelezések és vezetékvezetések végszereléséhez.

Bevonatos, jó fogásbiztonsággal és kopásállósággal.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Villanyszerelő kesztyűk
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia	13G
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Felhasználás	többször használatos
EN 388	2131X
Hordozóanyag	Poliészter, karbon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fehér / világosszürke
Termék fajtája	ESD kesztyű