

**HOLEX****ESD kesztyű pár Bevonatos ujjbegyek, Kesztyűméret: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094222 6
GTIN	4062406130008
Árucikk kategória	02H

**Leírás****Kivitel:**

Különösen finom tapintásérzetű kesztyű **elektrosztatikus kisüléssel (ESD)** szembeni védelemhez. Jó kézügyességgel a rugalmas hordozóanyagának köszönhetően. Különösen alkalmas elektronikai alkatrészek és nyomtatott áramkörök, valamint kábelezések és vezetékvezetések végszereléséhez.

Bevonatos ujjbegy a biztonságos fogás és jó szellőzés érdekében.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

**Műszaki leírás**

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Villanszerelő kesztyűk
Kesztyűméret	6
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia	13G
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Felhasználás	többször használatos
EN 388	013XX
Hordozóanyag	Poliészter, karbon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Ujjbegy bevonat
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fehér / világosszürke
Termék fajtája	ESD kesztyű