

WEKEM®**Nyomáspermetező, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083519 1
GTIN	4260205365540
Árucikk kategória	08G

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű műanyag tartály. Kézre álló gombamarkolat a nyomás létrehozásához. Az **fúvóka** ködszórástól pontszórásig állítható.

Oldószernek ellenálló Viton tömítés.

Felhasználás:

Ellenáll a savaknak, mint pl. foszforsav, kénsav, ecetsav, kovasav, oxálsav. Alkalmas metanolhoz, lúgokhoz és ketonokhoz, mint pl. nátrium-hidroxid, ammónia, kalcium-hidroxid.

Figyelem:

Nem alkalmas szilikon zsírtalanítóhoz vagy féktisztítóhoz. Ehelyett használjon 083517 sz. 1 méretet. A termékeket kizárólag WEKEM termékeken tesztelték. Nincs garancia más gyártók termékeivel való kompatibilitásra.

Műszaki leírás

Tömítés anyaga	EPDM
Szórófej anyaga	PA
Szórófej anyaga	Műanyag

Úrtartalom	1 l
Maximális üzemi nyomás	3 bar
Termék fajtája	Szórópalack