

HEDI

LED-es felületvilágító lámpa vészvilágítás funkcióval, 230 V,
Teljesítményfelvétel: 35W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081269 35
GTIN	4003644000470
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Csekély árnyékú és csillogásmentes kivitel nagy fényszórással. **Pornak és fröccsenő víznek ellenáll, IP54.**

Robusztus munkalámpa gumírozott oldalsó résszel és pozícionálástól függően öt dőlésszöggel (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrált hordozó fogantyú, be- / kikapcsoló a hátoldalon. Állandó, valamint építési területeken és szerelőállásokon való használathoz BGI 608 szerint engedélyezett.

3 m csatlakozó vezetékkel H07RN-F3G1,5.

Vészfény funkcióval – Áramszünet esetén a lámpa automatikusan bekapcsol – 21,6V/0,8Ah akku, világítási időtartam akár 3 óra, intelligens töltő-/kisütő rendszer.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	35 W
Súly	2300 g
Fényáram	3850 lm
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Fénykibocsátási szög, beállítható	90 fok
Fénykibocsátási szög, beállítható	35 fok

Fénykibocsátási szög, beállítható	25 fok
Fénykibocsátási szög, beállítható	15 fok
Fénykibocsátási szög, beállítható	0 fok
IP védettségi osztály	IP 54
Világítási idő	3 óra
Névleges feszültség	230 V
Teljes szélesség	256 mm
Teljes hossz	273 mm
Teljes magasság	163 mm
Csatlakozó kábel hossza	3 m
ATEX zóna	Nincs
Terméknév attribútum	230 V
Termék fajtája	Nagy felületű lámpa