



Irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, Típus: 1/4



Rendelési adatok

Rendelés száma	632365 1/4
GTIN	3662424092138
Árucikk kategória	63V

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Innovatív irányváltás, közvetlenül a markolatnál elhelyezve.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, polírozott kivitel.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Fogak száma: 80

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	120 mm
Fogak száma	80
Munkaszög	4,5 fok
Felület	krómozott
Termék fajtája	Racsní

