



Finomfogazású kerepes hajtósár, 1/2 col, Típus: 1/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	640465 1/2
GTIN	
Árucikk kategória	63V

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Innovatív inverter vezérlés, közvetlenül a markolatnál elhelyezve.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, polírozott kivitel.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Teljes hossz: 265 mm

Fogak száma: 100

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	265 mm
Fogak száma	100