



## Akkus fúró-csavarozó akku és töltőkészülék nélkül, Típus: M18FDD2-2



### Rendelési adatok

Rendelés száma 070211 M18FDD2-2

GTIN

Árucikk kategória

03L

### Leírás

#### Kivitel:

**MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó** nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

#### Előny:

FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány.

#### Tartalom:

**Akkumulátor, töltőkészülék nélküli** verzió. Szállítóköffer.

### Műszaki leírás

Csomagolás	Rendszerköffer (HD = Heavy Duty)
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm

Maximális fordulatszám 2. fokozat	2000 min <sup>-1</sup>
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése	M18FDD2-0X
Maximális nyomaték kemény	135 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	1,8 kg
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális csigafúró Ø fában	89 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V, 2 fokozatú, FIXTEC
USP2	akku nélkül, szállítókoszárban, gyorsbefogási tartomány 1,5-13

## Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2
Sarokacsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18