



Akkus forrasztópáka, Gyártó jelölése: M12SI201C



Rendelési adatok

Rendelés száma	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Akkus forrasztópáka max. 400°C hőmérséklet tartományhoz és 90 W fűtőteljesítményhez.

- **A használati hőmérsékletet csupán 20–30 másodperc alatt éri el.**
- **A fej 3 pozícióban rögzíthető – 0°, 45°, 90°.**
- **A forrasztócsúcs szerszám nélküli cserélhető.**
- **Kétszínű LED: A zöld villogás azt jelzi, hogy a készülék felfűt, a folyamatos zöld fény azt mutatja, hogy a készülék használatra kész, és a piros fény azt jelzi, hogy a készülék ki van kapcsolva, de forrasztócsúcs még forró.**
- **Hőmérséklet felügyelet a használat közbeni állandó hőmérséklet érdekében.**
- **A munkaterület megvilágítása LED-del.**
- **A rendszer 100%-ban kompatibilis a Milwaukee® M12 termékkinálattal.**

Tartalom:

1 × Li-Ion akkumulátor 12 V / 2,0 Ah, töltőkészülék és szállítóköffer.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátort a 073814 sz. MB12 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Felfűtési idő	30 s
Gyártó jelölése	M12SI-201C
Fűtőteljesítmény	90 W
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Akkumulátor-feszültség	12 V

Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Forrasztópáka

Tartozék

Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12	073814 MB12
---------------------------------------------------	-------------