

Garant**Kesztyű pár, Kesztyűméret: 7**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094325 7 |
| GTIN | 4062406131043 |
| Árucikk kategória | 01H |

Leírás

Kivitel:

Minden alkotóelem, valamint a hordozóanyag és a bevonat is **szilikonmentes** (a Fraunhofer Institut vizsgálta). Ezért kiválóan alkalmas a gépjárműipar vagy fényezőüzemek felhasználási területeire.

Szilikonmentes univerzális kesztyű könnyű ipari felhasználáshoz nagy kopásállósággal, és mégis szokatlanul jó komforttulajdonságokkal rendelkezik. Nylon hordozóanyag Spandex-szel 15-ös fonalsűrűségű kötéstehnológiával és ellenállóképes poliuretán bevonattal.

Szabvány:

EN 388, EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|----------------------|
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Kesztyűméret | 7 |
| Tartalom | 12 |
| Kesztyű tulajdonságai | LABS mentes |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes |
| EN 388 | 3121A |
| Hordozóanyag | Nylon |
| Bevonat | PU |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Festék | kék / narancssárga |
| Kötéstechnológia | 15G |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | D |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |