

Garant**Kesztyű pár, Kesztyűméret: 9**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094325 9
GTIN	4062406131067
Árucikk kategória	01H

Leírás

Kivitel:

Minden alkotóelem, valamint a hordozóanyag és a bevonat is **szilikonmentes** (a Fraunhofer Institut vizsgálta). Ezért kiválóan alkalmas a gépjárműipar vagy fényezőüzemek felhasználási területeire.

Szilikonmentes univerzális kesztyű könnyű ipari felhasználáshoz nagy kopásállósággal, és mégis szokatlanul jó komforttulajdonságokkal rendelkezik. Nylon hordozóanyag Spandex-szel 15-ös fonalsűrűségű kötéstehnológiával és ellenállóképes poliuretán bevonattal.

Szabvány:

EN 388, EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Védelmi kategória	II. kategória

Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	LABS mentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
EN 388	3121A
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	kék / narancssárga
Kötéstechnológia	15G
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk