

**Garant****Kesztyű pár, Kesztyűméret: 11**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 094325 11     |
| GTIN              | 4062406131081 |
| Árucikk kategória | 01H           |

## Leírás

### Kivitel:

Minden alkotóelem, valamint a hordozóanyag és a bevonat is **szilikonmentes** (a Fraunhofer Institut vizsgálta). Ezért kiválóan alkalmas a gépjárműipar vagy fényezőüzemek felhasználási területeire.

Szilikonmentes univerzális kesztyű könnyű ipari felhasználáshoz nagy kopásállósággal, és mégis szokatlanul jó komforttulajdonságokkal rendelkezik. Nylon hordozóanyag Spandex-szel 15-ös fonalsűrűségű kötéstehnológiával és ellenállóképes poliuretán bevonattal.

### Szabvány:

EN 388, EN ISO 21420

### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

## Műszaki leírás

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kesztyűméret      | 11            |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kesztyű típus           | Univerzális kesztyűk |
| Tartalom                | 12                   |
| Kesztyű tulajdonságai   | LABS mentes          |
| Kesztyű tulajdonságai   | Szilikonmentes       |
| EN 388                  | 3121A                |
| Hordozóanyag            | Nylon                |
| Bevonat                 | PU                   |
| Bevonat változat        | Tenyérfelület        |
| Felhasználási tartomány | Pontosság            |
| Festék                  | kék / narancssárga   |
| Kötéstechnológia        | 15G                  |
| Felhasználás            | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória  | D                    |
| Termék fajtája          | Univerzális kesztyűk |