

PARAT®**X-ABS szerszámkoffer aljrészsel, 2 szerszámbetéttel és TSA zárossal****Rendelési adatok**

Rendelés száma	692500
GTIN	4006793799714
Árucikk kategória	63X

Leírás**Kivitel:**

Az **X-ABS** extrém ütésálló, törésálló és ezáltal **repüléshez alkalmas**. A felület struktúrája karcálló, **csúszásgátló (gumírozott hatású)** és rendkívül **felületkímélő**. Kettős alumíniumkeretbe **integrál billenő zárossal**, a kofferfedél rögzítéséhez zsanérokkal és csúszótalppal.

1 aljrész takarólappal, felosztható, magasság 58 mm.

Belső kialakítás:

1 szerszámbetét 25 tartófülrel és 1 db 400 mm rekeszsel, 1 szerszámbetét 10 tartófülrel, 1 takarólap 15 tartófülrel és 1 db 400 mm rekeszsel és 1 irattartó 2 névjegykártya tartóval és 2 tolltartóval.

TSA zárossal: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárossal az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárossal tönkretétele).

Figyelem:

A külön koffer ajánlatkérésre más zárossal is kapható.

Műszaki leírás

Belső méret szélesség	190 mm
-----------------------	--------

Belső méret magasság	310 mm
Súly	4,6 kg
Térfogat	27 l
Belső méret hossz	460 mm
Alapanyag	X-ABS
Szerszámtárolás módja	Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség	30 kg
Koffer tulajdonságai	repüléshez alkalmas
Termék fajtája	Szerszám szállítórendszer

Tartozék

Védőtakaró	692800
Keresztlemez aljrészhez	692170
Hosszlemez aljrészhez	692150
Betétlemez közepes elválasztóval, 6 kis elválasztóval és fedéllel	692770
Utólagos számozás lakat készlet	692755