

Garant GRIDLINE

Vario munkapad Eluplan lappal, sötétszürke gurítható, gránitlappal, Méretek: 1500**Rendelési adatok**

Rendelés száma	431310 1500
GTIN	4062406288105
Árucikk kategória	41W

Leírás**Kivitel:**

Gurítható mérő munkaállomás gránitlappal, mobil felhasználáshoz. Mérő és ellenőrző lap válogatott természetes gránitból, pontosság 0. Gyémánttal finomra leppelve ellenőrzéshez. Hibamentes, homogén szerkezet. Behajlás- és csavarodásmentes. Abszolút rozsdá- és saválló, csekély hővezető-képességű. **Rozsdamentes M8 menetes perselyekkel. 50 mm vastag sötét Eluplan munkalap;** 2 mm vastag műanyag bevonat kopás- és ütésálló felülettel. A bevonat antisztatikus, enyhébb savaknak és lúgoknak nagy mértékben ellenáll. A szívós-kemény felület különösen alkalmas érzékeny alkatrészekhez. Élek minden oldalon ABS élfóliával. **Gurítható lábbrész** zártszelvényből 2-2 golyóscsapágyazott, Ø 125 mm fix- és kormányozható kerékkal, nyom nélküli poliuretán futófelülettel. Kormányozható kerék rögzítőfékkel és forgó pánttal. Acéllemez hátfalak és rakodópolcok.

Tartalom:

Gránitlap, pontosság 0 630 x 400 mm, M8 menetes persely. Kompletten szerelve.

Szín:

Ház 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Gránitlap rögzítési pontok RAL 7016 antracit, fiókház RAL 7035 világosszürke (nem módosítható).

Figyelem:

Tartozékokat a katalógusunk 3. Műhelyberendezés kötetében talál.

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	50 mm
---------------------	-------

Gránitlap hossza	630 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	vario
Futómű maximális teherbírása	400 kg
Súly	158 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Síklapúság	0,007 mm
Magasság	850 mm
Gránitlap szélessége	400 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Mobil munkapad