



Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: 71150764



Rendelési adatok

Rendelés száma	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű akkus ütvefúró csavarozó **kefe nélküli motorral és 6 fokozatú nyomaték-beállítással**. Robosztus, teljesen fém ütőmű és ergonomikus kezelés a puha markolatnak köszönhetően.

- **1/4 col HEX-Bit közvetlen befogó.**
- **210 Nm maximális nyomaték.**
- **Select Version MultiVolt interfésszel minden FEIN Li-Ion akkuhoz (12-18 V).**

Előny:

Elektronikus nyomaték-beállítás 6 fokozatban.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, L-BOXX-szal. Akku nélkül és töltőkészülék nélkül, szállítókoszttal.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Csomagolás	Szállítókoszár
Maximális nyomaték	210 Nm
Max. vibráció EN szerint	6 m/s ²
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Gyártó jelölése	ASCD 18-200 W4
Szerszámbefogó meghajtási profil	HEX
Ütésszám	0 - 3000 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	1 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073835 FE12
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073837 FE12