



## Lyukfűrész, bimetall Power Change Plus, átmérő: 25mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 589790 25     |
| GTIN              | 3165140949729 |
| Árucikk kategória | 54B           |

### Leírás

#### Kivitel:

**HSS-bimetall** lyukfűrész extrém ellenálló képességgel és hosszú élettartammal. **Progresszív fogazás** a gyors vágáshoz és ideális forgácskivetéshez. A **Power Change Plus** rendszer lehetővé teszi a lyukfűrész gyors és szerszám nélküli cseréjét. Maximális vágási mélység minden méretnél **44 mm.**

#### Felhasználás:

Telepített és gépi megvezetésű gépeken. Alkalmas minden olyan anyaghoz, mint az acél, alu, nemesacél és fa.

#### Ajánlás:

A vágásminőség a helyes fordulatszámtól és hőmérséklettől függ. Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.

### Műszaki leírás

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ajánlott fordulatszám, alu  | 525 min <sup>-1</sup> |
| Átmérő                      | 25 mm                 |
| Ajánlott fordulatszám, acél | 350 min <sup>-1</sup> |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ajánlott fordulatszám, INOX | 175 min <sup>-1</sup> |
| Sorozat                     | Power Change Plus     |
| Fogak / coll                | 4-5                   |
| Alkalmas anyagok            | Acél                  |
| Alkalmas anyagok            | Alumínium             |
| Alkalmas anyagok            | Nemesacél             |
| Alkalmas anyagok            | Fa                    |
| Maximális vágásmélység      | 44 mm                 |
| Termék fajtája              | Lyukfűrész            |