



Lyukfűrész, bimetall Power Change Plus, átmérő: 92mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	589790 92
GTIN	3165140950053
Árucikk kategória	54B

Leírás

Kivitel:

HSS-bimetall lyukfűrész extrém ellenálló képességgel és hosszú élettartammal. **Progresszív fogazás** a gyors vágáshoz és ideális forgácskivetéshez. A **Power Change Plus** rendszer lehetővé teszi a lyukfűrész gyors és szerszám nélküli cseréjét. Maximális vágási mélység minden méretnél **44 mm.**

Felhasználás:

Telepített és gépi megvezetésű gépeken. Alkalmas minden olyan anyaghoz, mint az acél, alu, nemesacél és fa.

Ajánlás:

A vágásminőség a helyes fordulatszámtól és hőmérséklettől függ. Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám, alu	140 min ⁻¹
Ajánlott fordulatszám, acél	95 min ⁻¹
Ajánlott fordulatszám, INOX	45 min ⁻¹
Átmérő	92 mm

Sorozat	Power Change Plus
Fogak / coll	4-5
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Alumínium
Alkalmas anyagok	Nemesacél
Alkalmas anyagok	Fa
Maximális vágásmélység	44 mm
Termék fajtája	Lyukfűrész