



Akkus 4 fokozatú fúró-csavarozó, Típus: 7116106H1



Rendelési adatok

Rendelés száma	070204 7116106H1
----------------	------------------

GTIN	
------	--

Árucikk kategória	03F
-------------------	-----

Leírás

Kivitel:

Akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
 - Elektronikus fordulatszám-szabályozás a finom és biztonságos megfúrás és csavarozás érdekében, jobbos / balos forgásirány.
 - Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
 - Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradságmentes tartós használat érdekében.
 - Erős áramhoz alkalmas Li-Ion akkuk külön cellafelügyelettel és kapacitás kijelzéssel.
- Nagyteljesítményű 12V akkus csavarozó kefe nélküli motorral, 4 fokozatú meghajtással és levehető fúrótokmánnal.
- Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, nagyteljesítményű és karbantartásmentes a maximális hatékonyság és élettartam érdekében.
 - QuickIN gyorscsere rendszer.
 - Levehető fúrótokmány tömör fém kivitelben a kiemelkedő terhelhetőség érdekében a legkeményebb feltételek mellett.
 - Minden fúró átmérőhöz a megfelelő forgácsolási sebesség a 4 fokozatú tömör fém hajtásnak köszönhetően.
 - 6 mm fúrása fémben 4. fokozatban 2 500 ford./percnél.

- **Erőteljes menetvágás az 1. fokozatban.**
- **Optimális fordulatszámok önmetsző csavarokhoz, lépcsős fúrókhoz vagy menetvágáshoz.**
- **Kompakt, 150 mm hosszú (fúrótokmány nélkül).**
- **FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.**
- **Karbantartásmentes, kefe nélküli EC motor, a DC motorokhoz képest 30%-kal nagyobb határfokkal és nagy fordulatszám stabilitással.**
- **Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.**
- **Szabadalmaztatott 4 fokozatú meghajtás közvetlen kapcsolattal az erőteljes csavarozáshoz, fúráshoz optimálisan szabályozott fordulatszámmal, és menetvágáshoz.**

Mechanikus nyomaték lekapcsolás, 20 fokozatban beállítható, fúrófokozattal.

Előny:

QuickIN csatlakozóval.

Tartalom:

Akku induló készlet 12 V / 3,0 Ah, fúró befogó, övcsipesz, szállítókoffer és töltőkészülék.

Figyelem:

A hozzávaló induló készleteket (melynek tartalma tartalék akku és töltőkészülék) a 073832 sz. 9260431701 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám 4. fokozat	2500 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális nyomaték lágy	20 Nm
Maximális fordulatszám 3. fokozat	1400 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	12 V
Súly	1,3 kg
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Maximális nyomaték kemény	40 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 12 V típus
Gyártó jelölése	ASCM 12Q
Maximális fordulatszám 2. fokozat	700 min ⁻¹
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm

Maximális fordulatszám 1. fokozat	400 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Csomagolás	Szállítóköffer
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	12V
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, szállító dobozban, alkalmas fához és acélhoz

Tartozék

Akku induló készlet Típus 9260431701	073832 9260431701
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073837 FE12
Akku induló készlet Típus 92604317_E	073832 92604317_E