

**Mitutoyo****Digitális Absolut mérőóra számítási képlettel, Méréstartomány: 12,5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Árucikk kategória	44A

## Leírás

**Kivitel:**

Multifunkciós mérőóra abszolút kapacitív mércével. A mért értéket kikapcsolás után is megtartja.

**Integrált számítási képlettel.****Párbeszédablak szöveg:****Adatkimenet****Be / ki****Preset****Tűrésértékelések / mód funkció****Mért érték megőrző funkció****Zero / ABS átkapcsolás****Funkció:**

ABS / INC, PRESET, nullázás, tűrésértékelés. Mért érték rögzítő funkció, MAX.- / MIN. funkció. IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Felhasználás:**

Különböző mérőhidakkal használható.

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497080 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

**Figyelem:**

$Ax + B + Cx-1$  ( $x =$  mérési út) Lehetőség van szabadon választható együtthatók használatára.

**Műszaki leírás**

Ház $\emptyset$	61 mm
Választható leolvasás	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
IP védettségi osztály	IP 42
Ház vastagsága	39 mm
Kalibrálás	C1
Méréstartomány	12,5 mm
Mérőerő	$\leq 1,5$ N
Hibahatár	0,003 mm
Befogózár $\emptyset$ h6	8 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Termék fajtája	Mérőóra

**Szolgáltatások**

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023010 12,5

**Tartozék**

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 58 mm	434836 58
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Mérőhíd Maximális munkadarab Ø 400 mm	425700 400
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Adó Típus S1	498966 S1
Mérőhíd Maximális munkadarab Ø 150 mm	425700 150
Mérőhíd Maximális munkadarab Ø 200 mm	425700 200