

PRYOR

Beütőszám készlet, 10 darabos Normál írás 0 – 9, Írásmagasság: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085405 4
GTIN	5022044000230
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

Mélységhatároló	igen
-----------------	------

Szárvastagság	9,5
Írásmagasság	4 mm
Teljes hossz	70 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 4/4	085411 4/4
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 4/6	085411 4/6
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 4/0	085411 4/0
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 4/9	085411 4/9
Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 4/7	085411 4/7
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 4/8	085411 4/8
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 4/3	085411 4/3
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 4/2	085411 4/2
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 4/5	085411 4/5
Beütőszám – különNormál írás 0 – 9 Betűmagasság (mm) / karakterek 4/1	085411 4/1