



## Szemeteskuka, piros, Űrtartalom: 360l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	987804 360
GTIN	4052939204628
Árucikk kategória	98A

### Leírás

#### Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzzsel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapozás biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek.

#### Szabvány:

**DIN EN 840-1, 5 und 6.**

### Műszaki leírás

Hasznos terhelés DIN EN szerint	144 kg
Szélesség	665 mm
Kerék Ø	200 mm
Térfogat	360 l
Mélység	880 mm

Magasság	1115 mm
Súly	18,6 kg
Névleges tartalom	360 l
Térfogat túrés	-40 / +20 l
Gyártó jelölése	Pro Wave kuka
Festék	piros
Termék fajtája	Szemeteskuka