

**NOVUS****Elektromos tűzőgép, Típus: J105EADHG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Árucikk kategória	07E

**Leírás****Kivitel:**

Felhasználóbarát és ergonomikus profi tűzőgép finom és lapos drótkapocs, valamint szegek pontos beütéséhez.

- **Utántöltő rendszer a gyors és problémamentes utántöltés érdekében.**
- **Távtartó ütköző kapocsorok párhuzamos elhelyezéséhez.**
- **Ütőerő beállítás.**
- **Szabadalmaztatott biztonsági kireteszelés.**
- **Szűk helyeken is jó hozzáférés.**
- **Kapocs kémlelő ablak a töltés ellenőrzéséhez.**

**Műszaki leírás**

Súly	1,2 kg
Hozzávaló kapocs típus	E, A, D, H, G
Gyártó jelölése	J-105
Kapocs maximális beütési mélysége	16 mm
Energiaellátás	Vezetékes

Termék fajtája

Tűző

**Tartozék**

Lapos drótkapocs készlet 1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm

078418 14

Finom drótkapocs készlet 5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm

078417 14

Finom drótkapocs készlet 5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 10 mm

078417 10

Finom drótkapocs készlet 5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 8 mm

078417 8

Lapos drótkapocs készlet 1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 10 mm

078420 10

Finom drótkapocs készlet 5000 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 6 mm

078417 6

Lapos drótkapocs készlet 1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 10 mm

078418 10

Lapos drótkapocs készlet 1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm

078420 14

Szeg készlet 1000 ill. 2600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 16 mm

078419 16

Lapos drótkapocs készlet 1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 6 mm

078418 6

Lapos drótkapocs készlet 1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 8 mm

078420 8

Lapos drótkapocs készlet 1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 6 mm

078420 6

Szeg készlet 1000 ill. 2600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 14 mm

078419 14

Lapos drótkapocs készlet 1200 ill. 600 darabos Kapocs maximális beütési mélysége 8 mm

078418 8