

Mahr

Digitális kengyeles mikrométer cserélhető mérőbetétekkel i-wi, Méréstartomány: 0-25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Árucikk kategória	43A

Leírás

Kivitel:

Kengyeles mikrométer **nem forgó** orsóval és gyorsan **cserélhető mérőbetétekkel**. A **fordulatonkénti 5 mm orsóemelkedés** csökkenti a beállítási időt. **Nagyméretű 10 mm-es számok** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.

A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock (rögzítő) funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

6 pár cserélhető mérőbetét:

- **Sík mérőfelületek Ø 6,5 mm.**
- **Tárcsás mérőfelületek Ø 11,3 mm.**
- **Csökkentett mérőfelületek Ø 2 mm.**

- **Domború mérőfelületek Ø 7 mm.**
- **Vágóél 0,75×7 mm.**
- **Kúp 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

Opcionális tartozék:

i-wi vevőegység 498912 sz.

Műszaki leírás

Orsóemelkedés	5 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,001 mm
Orsó Ø	6,5 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Hibahatár	4 µm
Leolvasás	0,00005 coll
Méréstartomány	0 - 25 mm
Mérőbetétek száma	6
Kalibrálás	B1
LCD kijelző számmagassága	10 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	DIN 863
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

022010 100

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon
nélkül Max. mérésstartomány 100 mm

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül
Max. mérésstartomány 25 mm

022000 25

Tartozék

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK

498912 STICK