

Garant**Polclétra, gurítható, Lépcsőfokok száma: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	935800 7
GTIN	4062406134211
Árucikk kategória	91B

Leírás**Kivitel:**

Lépcsős létra polcokra történő felszereléshez. Ha nem használja, a létra helytakarékosan a polcnak támasztható. Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Easyfix tartó. 2 magától rögzülő befékezhető görgő, Ø 80 mm. A felső végén nyugodt járású futómű.

Szín:

Szárak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Minden létra **egyedi gyártmány**. A **maximális függőleges beakasztási magasságot mindig meg kell adni.**

Létrahossz: 1,85 m

Munkamagasság kb.: 3 m

Max. függőleges beakasztási magasság: 2,11 m

Polc magassághoz: 2000 mm

Alsó, külső szélesség: 0,6 m

Kinyúlás: 0,85 m

Műszaki leírás

Max. függőleges beakasztási magasság	2,11 m
Lépcsőfokok száma	7
Alsó, külső szélesség	0,6 m
Súly	8,9 kg
Létrahossz	1,85 m
Lépcsőmagasság	235 mm
Kinyúlás	0,85 m
Kereszttartó magassága	25 mm
Munkamagasság kb.	3 m
Kereszttartó szélesség	73 mm
Polc magassághoz	2000 mm
Termék fajtája	Polclétra

Tartozék

GripStep lépcsőfok burkolat Hozzávaló létraméret 7	935820 7
Tartó végállás ütközővel Típus L	935812 L
Tartó végállás ütközővel Típus R	935812 R
Köztes tartó alumínium csőhöz Típus 1	935811 1
Alumínium cső, eloxált, 3000 mm hosszú Típus 1	935810 1