

**Garant****Elektronikai ferde csípőfogó, SFW, Teljes hossz: 125mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 726670 125    |
| GTIN              | 4062406133689 |
| Árucikk kategória | 71B           |

**Leírás****Kivitel:**

Precíz megmunkálású, karcsú alakkal. Az élek indukciósan edzettek (62 – 64 HRC). Csillogásmentes matt, homokszórt felület, süllyesztett illeszték és csavar. Kettős cserélhető rugó az egyszerű kezelés érdekében. **2K-markolat** félvezető anyagból. **ESD védett.**

**Alapanyag:**

CNC megmunkálású speciális szerszámacél az extrém pontos tűrések érdekében.

**Műszaki leírás**

|   |   |
|---|---|
| Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. Ø | 0,2 - 1,5 mm                            |
| Fej szélesség                           | 10 mm                                   |
| Élhossz                                 | 10 mm                                   |
| Teljes hossz                            | 125 mm                                  |
| elektrosztatikus tulajdonság            | EGB/ESD                                 |
| Vágóél                                  | nagyon kis szögben vágás                |
| Nyel                                    | 2K-markolat                             |
| Gyártási eljárás                        | Indukciósan edzett élek (62 – 64 HRC).  |
| Alapanyag                               | CNC megmunkálású speciális szerszámacél |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Felület              | mattra szórt |
| Terméknév attribútum | SFW          |
| nyitórugóval         | igen         |
| Termék fajtája       | Vágó fogó    |