



Akkus fúró-csavarozó ONE-KEY™, Típus: M18ODD2-5



Rendelési adatok

Rendelés száma	070212 M18ODD2-5
----------------	------------------

GTIN	
------	--

Árucikk kategória	03L
-------------------	-----

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE – akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk **külön cellafelügyelettel** és **töltöttségi szint kijelzéssel**. Robusztus **fém hajtóműház** a hosszú élettartam érdekében. **FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány** orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében. FUEL™ csúcsmodell **kefe nélküli POWERSTATE™ motorral** a maximális hatásfok érdekében. **Nagyon csekély kopás** és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest. A nagy hatékonyság és a nagyobb akkumulátor kapacitás akár **2x hosszabb működési időt** tesz lehetővé (más Li-Ion technológiákhoz képest). **REDLINK PLUS™ elektronika** – egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:

- **A meghajtómotor – akkumulátor között kommunikáló rendszerrel.**
- **Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, motor és meghajtás hosszabb élettartama érdekében.**

M18 FUEL™ ONE-KEY™ akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékkal.

Előny:

FUEL™ csúcsminőségű modell.

Tartalom:

2x M18 Red-Li-Ion akku, M12-18 FC töltőkészülék, övcsipesz, HD-Box (rendszerkoffer).
Segédmarkolat a nyomaték könnyebb megtámasztásához.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073816 sz., 073827 sz. és 073840 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték kemény	135 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Gyártó jelölése	M18ONEDD2-502X
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2000 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 550 min ⁻¹
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Súly	2,1 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális csigafúró Ø fában	89 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Applikáció kapcsolódás	OneKey
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V, ONE-KEY applikáció kapcsolat

USP2

Kefe nélküli motor, akkuval, kofferben

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB55	073809 MHB55
Sarokacsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C