

3M**Durva tisztítótárcsa (SiC), XT-RD PRO, Tárcsa Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566726 115
GTIN	4054596605725
Árucikk kategória	53M

Leírás**Kivitel:**

Csiszolótafcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. A nagyon **durva vlies szerkezet** vastag és lágy bevonatoknál sem tömődik el. Rendkívül kemény és agresszív vlies kivitel, durvább finist eredményez nagyon magas tisztító hatás mellett. Nagyon **hosszú élettartam, éleken történő használat** esetén is.

Felhasználás:

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

Üvegszövet-tányérral sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz.

Figyelem:

Durva tisztítótárcsákat egyenes csiszolókhöz lásd az 556270 cikkszámtól.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	5000 - 7000 min ⁻¹
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Maximális fordulatszám	11000 min ⁻¹

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Keménységi fok	nagyon kemény
Finomsági fok	nagyon durva
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Alak leírása	lapos
Terméknév attribútum	XT-RD PRO
Maximális kerületi sebesség	60 m/s
Termék fajtája	Durva tisztító vlies