

Garant GRIDLINE

**Office Station felső szekrény, redőnnyel és elektronikával, Típus: DE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	948810 DE
GTIN	4062406135539
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

A gyártás közelében lévő információs, ellenőrző és dokumentációs hely.

Felső szekrény zárható műanyag redőnyökkel és az alábbi felszereltséggel:

- **Integrált világítás LED-es technológiával.**
- **Világítás be- / kikapcsoló.**
- **5-ös csatlakozó aljzat, F típusú.**
- **2 polclap, 25-mm osztásban állítható magasságú. Hasznos szélesség 1400 mm, hasznos mélység 300 mm.**
- **Kihúzható munkalap (melamin fa) a hátoldalon legurulásgátló peremmel, végállásban reteszeléssel. Vastagság 29 mm. Kihúzás 150 mm.**
- **Integrált kábelcsatorna és kábel átvezetések.**
- **7 m hosszú csatlakozó kábel.**
- **Ventilátor szűrővel.**

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A műanyag redőnyök színe nem konfigurálható.

**Műszaki leírás**

Névleges feszültség	250 V
---------------------	-------

Bemenet csatlakozó típus	F
Anyagvastagság	1,2 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Iroda állomás