

**Keményfém fúrószer SDS-max, Ø×teljes hossz: 14X340mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789204 14X340
GTIN	3165140961134
Árucikk kategória	76K

**Leírás****Kivitel:****Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - erősebb hajlított hegy: Precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrési sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydübelekhez. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

**Figyelem:**

Új generációs SDS-max-8X hegesztett tömör keményfém fejjel.

Szár: SDS Max

Spirálhossz: 200 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	340 mm
Spirálhossz	200 mm
Ø	14 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

