

**Garant****Keményfém SDS-plus kalapácsfúró, Øxteljes hossz: 5X110mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 789040 5X110  |
| GTIN              | 4062406135379 |
| Árucikk kategória | 71C           |

**Leírás****Kivitel:**

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. A **4x90° geometria** a speciális fejlesztésű **azonos magasságú vágóélel** és stabil vállakkal precíz méretpontosságú furatokat biztosít professzionális lehorgonyzáshoz és biztonságos tiplirögztetéshez. 4 csigavonalas fúrótest kellemesen nyugodt fúráshoz csekély vibrációval és a furatban optimális megvezetéssel. **Radiális** kialakítású **vasalás védelem**: megakadályozza az elakadást, ha vasalással találkozik és növeli az élettartamot. Robusztus **egyrészes** keményfém lapka 4 éllel, mely egészen be van süllyesztve a fúrómagba. Lényegesen kisebb törésveszély.

**Előny:**

- **Rövid spirálhornyok biztosítják a furatpor gyors elvezetését.**
- **Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.**
- **A 4x4 design pontos körfutást tesz lehetővé és minimalizálja a kopást és a súrlódási veszteségeket.**

**Felhasználás:**

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel.

**Műszaki leírás**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Teljes hossz                    | 110 mm    |
| Spirálhossz                     | 50 mm     |
| Ø                               | 5 mm      |
| Szerszámanyag                   | HM        |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás |
| Szár                            | SDS Plus  |

Termék fajtája

Kőzetfúró